



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVH2S11P02K

EVlink Wallbox - 11 kW - T2 utičnica - stanice za punjenje

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink Wallbox
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja	EVH2
Opis polova	3P + N
Način montiranja	Nadzidno
Tip ponude	Standardna
Maksimalna snaga	11 kW 16 A
Broj punktova za punjenje	1
Povezivanje na vozilo	Utičnica T2
Sistem kontrole pristupa	Ključ

Dopunske informacije

Nazivni napon napajanja	380...415 V AC 50/60 Hz
Sistem uzemljenja	TT TN
Broj ulaza	1
Tip ulaza	Kontakt za ograničenje snage Kontakt za zakasnelo punjenje
Način upravljanja	1 bela taster, funkcija: stop/restart Zelena taster, funkcija: otključavanje kabla
Lokalna signalizacija	1 višebojno LED, funkcija: indikacija statusa
Visina	480 mm
Širina	331,5 mm
Dubina	170 mm
Masa proizvoda	5,6 kg
Boja	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)
Standardi	IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Sertifikacija proizvoda	CB[RETURN]CE

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
IK stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,5 cm
Package 1 Width	53,5 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	8,397 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	42,088 kg

Održivost ponude

Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka