



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVH2S7P0CK

EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 Kabl - stanice za punjenje

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink Wallbox
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Kratko ime uređaja	EVH2
Opis polova	1P + N
Način montiranja	Nadzidno
Tip ponude	Standardna
Maksimalna snaga	7,4 kW 32 A
Broj punktova za punjenje	1
Povezivanje na vozilo	Spojeni kabl T2 4 m
Sistem kontrole pristupa	Ključ

Dopunske informacije

Nazivni napon napajanja	220...240 V AC 50/60 Hz
Sistem uzemljenja	TT TN
Broj ulaza	1
Tip ulaza	Kontakt za ograničenje snage Kontakt za zakasnelo punjenje
Način upravljanja	1 bela taster, funkcija: stop/restart Zelena taster, funkcija: otključavanje kabla
Lokalna signalizacija	1 višebojno LED, funkcija: indikacija statusa
Visina	480 mm
Širina	330 mm
Dubina	170 mm
Masa proizvoda	7,5 kg
Boja	Bela (RAL 9003) Siva (RAL 7016)
Standardi	IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 61851-1 IEC 62196-2
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CB

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529
IK stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Relativna vlažnost	5...95 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	53,500 cm
Package 1 Weight	9,394 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	50,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	46,076 kg

Održivost ponude

Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka