



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

EVH4S03NC

Stanica za punjenje, EVlink Home, 1P+N,
priključni kabl 5m, 3.7kW, 16A, sa RDC-DD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Ime proizvoda	EVlink Home
Tip proizvoda ili komponente	Stanica za punjenje
Opis polova	1P + N
Način montiranja	Nadzidno
Tip ponude	Basic
Max power	3,7 kW 16 A 230 V
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Spojeni kabl T2 na sredini dna i vrha ormara 5 m
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Rated supply voltage	230 V AC 50 Hz +/- 10 %
Sistem uzemljenja	TT TN-S
Broj ulaza	1
Tip ulaza	Auxiliary za dinamičko upravljanje energijom
Način upravljanja	Crvena 1 zaustavljanje u slučaju nužde, funkcija: 1 taster
Lokalna signalizacija	Crvena, zelena i plava 1 LED, funkcija: indikacija statusa
Tip zaštite	Diferencijalna zaštita
Visina	409 mm
Širina	282 mm
Dubina	148 mm
Masa proizvoda	4,5 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Standardi	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA
Maksimalna dovodna struja	16 A

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa EN/IEC 60529
IK stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost sa njom ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,100 cm
Package 1 Width	39,500 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	6,913 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	79,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	67,000 kg

Održivost ponude

SCIP broj	1a6fa2c6-65f4-4218-ae28-c1a0b96ecd5d
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka