



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVP3MM

4G mrežni modem, EVlink

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Tip proizvoda ili komponente	4G modem
Boja	Plava

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	EVlink EVlink parking stanica za punjenje EVlink EVlink Smart Wallbox stanica za punjenje EVlink EVlink City stanica za punjenje
Sastav seta	1 modem 1 produžni kabl bez osigurača 1 ploča za fiksiranje 2 kvačica za montažu na DIN šinu 2 zavrtanj Antena (poručiti odvojeno)
Brzina prenosa	150 Mbps za silaznu vezu 50 Mbps za uzlaznu vezu
[us] nazivni napon napajanja	7...32 V DC
Način montiranja	Stezaljkom Zavrtanjima
Integrirani načini povezivanja	Mikro SIM (3FF) otvor za karticu 1.8 V ili 3 V RS232 - DE-9 RJ45 - 10/100BASE-T
Širina	76 mm
Visina	29 mm
Dubina	106 mm
Masa proizvoda	0,231 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-40...85 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	15...93 % bez kondenzacije
Sertifikacija proizvoda	RED[RETURN]EN/IEC 60950-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	17,7 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	499,0 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,645 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	65,624 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu