


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

GV2AF4

TeSys GV2 - blokovi za povezivanje - sa
LAD311 i kontaktor LC1D09...D38



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	FT
Kratko ime uređaja	GV2AF
Tip proizvoda ili komponente	Blok za kombinaciju
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV2 TeSys TeSys Deca

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	LC1D09...D38 Adapter
Broj polova	3P
Količina po setu	Set od 10
Masa proizvoda	0,016 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	234,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,750 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------