

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM10555

OptiLine 45 - maska za plafon - PC/ABS -
aluminijum metalik



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Maska za plafon/zid
Colour	Aluminijum metalik
Quantity package 1 / unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	22 mm
Visina	240 mm
Širina	82 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	2,2 cm
Package 1 Weight	45 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm

Package 2 Weight	2,781 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	34,248 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------