

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20102

OptiLine 45 - stub - montiranje pritezanjem -
jednostrani - anod.- 3100-3500 mm



Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Oblik	Ovalni
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Prezentacija uređaja	Prazno
Tip stuba	Jednostrano
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut
Podšavanje	Podšavanje po visini: 400 mm

Dopunske informacije

Additional information	Podesivost plafonskih nosača 400 mm
Colour	Prirodna
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	3100...3500 mm
Dubina	89 mm
Širina	68 mm
Tip poklopca	1 zatvoreni poklopac cover 45 mm in aluminijum anodička oksidacija
Useful cross section	442 mm ²
Podela odeljaka	1 odeljak

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	300,000 cm
Package 1 Weight	8,500 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	67,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	350,000 cm
Package 2 Weight	253,000 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH free of SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free	Da
Mercury free	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
RoHS exemption information	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------