



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ISM20108

OptiLine 45 - stub - montiranje pritezanjem -  
dvostrani - anod. - 3100-3500 mm



### Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Oblik	Ovalni
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Prezentacija uređaja	Prazno
Tip stuba	Dvostrano
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut
Podšavanje	Podšavanje po visini: 400 mm

### Dopunske informacije

Additional information	Podesivost plafonskih nosača 400 mm
Colour	Prirodna
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	3100...3500 mm
Dubina	90 mm
Širina	116 mm
Tip poklopca	2 zatvoreni poklopac cover 45 mm in aluminijum anodička oksidacija
Useful cross section	696 mm <sup>2</sup>
Podela odeljaka	2 odeljka

### Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,500 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	315,500 cm
Package 1 Weight	10,500 kg
Unit Type of Package 2	PAL

Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	64,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	400,000 cm
Package 2 Weight	328,000 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH free of SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Toxic heavy metal free	Da
Mercury free	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------