



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

ISM20114 OptiLine 45 - stub - pokretni - jednostrani - anodizirani - 2900 mm

Osnovne informacije

Range	OptiLine
Ime proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stub
Product type	Stub
Tip stuba	Jednostrano
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Slobodnostojeći

Dopunske informacije

Colour	Prirodna
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	2900 mm
Dubina	89 mm
Širina	68 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	29,0 cm
Package 1 Length	327,0 cm
Package 1 Weight	9,0 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	100,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	400,0 cm
Package 2 Weight	195,0 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti životne sredine	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------