



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ISM20212

OptiLine 45 - stubić - dvostrani - anodizirani -  
430 mm



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Stubić
Product type	Stubić
Tip stuba	Dvostrani
Završna obrada stuba/ stubića	Anodička oksidacija

### Dopunske informacije

Colour	Prirodna
Način pričvršćivanja	Pričvršćivanje zavrtnjem
Veličina otvora sa prednje strane	45 mm
Materijal	Aluminijum anodička oksidacija
Quantity package 1 / unit	Set od 1
Visina	430 mm
Širina	116 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

### Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	74,800 cm
Package 1 Weight	1,966 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	68,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	81,000 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------