

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LA1KN40

TeSys K - pomoćni kontakti blok - 4 NO -
vijčani priključci



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys K
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kratko ime uređaja	LA1
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	4 NO
Contacts operation	Trenutno
[ue] nazivni radni napon	690 V AC 25...400 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-5-1 600 V u skladu sa UL 60947-5-1 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A (at 50 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1
Sertifikacija proizvoda	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CE

Dopunske informacije

Irms nazivna moć uključenja	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Dopustivo kratkotrajno opterećenje	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Pripadajući osigurač	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Udaljenost neprekapanja	0,5 mm
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34...1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34...1,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² kruti
Moment pritezanja	1,3 N.M - sa odvijačem Philips No 2 1,3 N.m - sa odvijačem pozidiv broj 2
Visina	30 mm
Širina	38 mm
Dubina	35 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za skladištenje	-50...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	3,8 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	410 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,555 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------