

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA2KT2U

TeSys K -vremenski pomoćni kontakti blok - 1
C/O - 110...240 V - 1...30s



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys K
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok za kašnjenje
Kratko ime uređaja	LA1
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K CA4K
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Raspored kontakata	1 C/O
Contacts operation	Vremensko kašnjenje
Tip tajmera	Kašnjenje uključanja
Opseg vremenskog kašnjenja	1...30 s
[ue] nazivni radni napon	110...240 V AC za upravljačko kolo 240 V AC za signalno kolo
Nazivno ograničenje napona	0.85...1.1 Uc
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2 A for signalno kolo
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA

Dopunske informacije

Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Papučice
Vreme reseta	1,5 Sekundi tokom kašnjenja 0,5 sekundi nakon kašnjenja
Visina	27 mm
Širina	38 mm
Dubina	38 mm
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	4,800 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,361 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------