

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LA4KE1FC

TeSys K - modul za prigušenje - varistor -
50...129 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA4K
Tip proizvoda ili komponente	Prigušivač
Kompatibilnost proizvoda	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Dopunske informacije

Lokacija za montiranje	Prednja strana
Način montiranja	Sistemom na klik
Tehnologija prigušenja	Varistor (ograničenje vršnog napona)
Napon upravljačkog kola	50...129 V AC 50...129 V DC
Maksimalni vršni napon	2 Uc
Lokalna signalizacija	LED
Količina po setu	Set od 5
Visina	26 mm
Širina	6 mm
Dubina	22 mm
Masa proizvoda	0,01 kg

Okruženje

Standardi	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Ip stepen zaštite	IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman	TC u skladu sa IEC 60068 TC u skladu sa DIN 50016
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	2,600 cm
Package 1 Length	3,900 cm
Package 1 Weight	5,000 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	2,800 cm
Package 2 Width	4,200 cm
Package 2 Length	5,100 cm
Package 2 Weight	27,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,537 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------