

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LMR7367005

Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, crni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Crna
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	ABS + PC
Broj modula	7 modela
Visina	81 mm
Dubina	11 mm
Širina	202 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,028 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	370,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	4,022 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da