

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7824039

## Easy Styl, dekorativni ram, 4 modula, orah



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Orah

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Drvo
Broj modula	4 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	148 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,045 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	489,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	5,944 kg

