

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# LMR7962031

## Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Nijansa boje	Bela

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Materijal	Staklo
Broj modula	2 modula
Visina	86 mm
Dubina	9,5 mm
Širina	104 mm
Način pričvršćivanja	Utično
Masa proizvoda	0,080 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,682 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	17,160 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja