


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# LMR9341002

Easy Styl, Modul. univerzalni obrtni dimer LED  
2M krem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Dimer
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Crna
Tip pakovanja	Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu	1
Dimer - upravljanje	Opseg podešavanja 270°
[ue] nazivni napon	220/240 V AC 50 Hz
Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica Halogene lampe
Materijal	ABS + PC
Visina	51 mm
Širina	22 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	0,033 kg
Ik stepen zaštite	IK01

### Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Na ispitivanju
-------------------	----------------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.