



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV429493

Dodatni modul diferencijalne zaštite VigiPacT,
ComPacT NSX 250, 200VAC do 440VAC,
30mA do 30A, 4P

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT NSX100...250 nova generacija ComPacT NSX100...250
Kratko ime uređaja	VigiPacT
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NSX250 nova generacija prekidač Compact Compact NSX250 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	250 A
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A Klasa AC
Podšavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,03 A za klasa A 0,1 A za klasa A 0,3 A za klasa A 0,5 A za klasa A 1 A za klasa A 3 A za klasa A 10 A za klasa AC 30 A za klasa AC
Podšavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva
[dt] podšavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0 Milisekundi 60 Milisekundi 150 Milisekundi 300 Milisekundi 500 Milisekundi 800 Milisekundi 1,2 Sekundi 4 sekundi

Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	200...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	IV

Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	14,200 cm
Package 1 Length	17,200 cm
Package 1 Weight	1,300 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,319 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	77,276 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
BVB	 Prihvaćeno
Uredba REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	 Da
Kina RoHS regulacija	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	30