

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV434001 Modul IFE - Modbus TCP - bez gateway-a

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b ... 1600 ComPact NS1600b ... 3200
Kratko ime uređaja	IFE
Tip proizvoda ili komponente	Interfejs modul
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact H

Dopunske informacije

Tip komunikacije	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s na 2-porta RJ45 Universal Logic Plug na 2-porta RJ45
Veb server	Ugrađen HTTP server
Način montiranja	Stezaljkom
Nosači za montažu	35 mm DIN šina
Tip upravljanja	Putem softvera
[us] nazivni napon	24 V DC - 20...10 %
Maksimalna dovodna struja	3 A
Potrošnja struje	120 mA
Povezivanje - priključci	RJ45 konektor
Sertifikacija proizvoda	GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC[RETURN]CE
Standardi	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Visina	105 mm
Širina	72 mm
Dubina	71 mm
Masa proizvoda	182,5 g
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Okruženje







Ip stepen zaštite	Priključci: IP2x Drugi delovi: IP3x Prednji panel: IP4X
Relativna vlažnost	5...85 %
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Stepen zaprljanosti	3

Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94 V0 u skladu sa IEC 60947-1 V0 u skladu sa IEC 60695-2-11
Otpornost na udare	1000 m/s ²
Frekvencija vibracija	5...8,4 Hz

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	188,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	192
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	70,0 cm
Package 2 Weight	61,786 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,723 kg

Održivost ponude

SCIP broj	85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66
Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
BVB	 Prihvaćeno
Uredba REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Kina RoHS regulacija	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o izuzeću od RoHS	 Da
Izjava o zaštiti okoline	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a	Da
Performanse sadržaja halogena	Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj	No
Baterija koja se može ukloniti	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	116

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------