



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848074 Rastavljač snage Masterpact MTZ2 25 HA - 2500 A - 3P fiksni



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Ime rastavljača | Masterpact MTZ2 25 HA |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Fiksno |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [ie] nazivna struja | 2500 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 66 kA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 55 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja | 145 kA vršno 220...690 V AC pri 50/60 Hz |
| Kategorija upotrebe | AC-23A AC-3 |
| Prekidna moć | 66 kA Icu pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| [ics] servisna prekidna moć | 66 kA pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Performance level | HA |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Vidljivo prekidanje | Ne |
| Mehanička trajnost | 20000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Električna trajnost | AC-23A: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Povezivanje | 115 mm |
| Visina | 352 mm |
| Širina | 422 mm |
| Dubina | 300 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Masa proizvoda | 50 kg |
| Standardi | EN/IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | IECEE CB Scheme |
| Ip stepen zaštite | IP30 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 30,5 cm |
| Package 1 Width | 29,5 cm |
| Package 1 Length | 37,5 cm |
| Package 1 Weight | 47,27 kg |

Održivost ponude

| | |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti životne sredine | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|