



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848284 Rastavljač snage Masterpact MTZ2 16 HA - 1600 A - 4P izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Ime rastavljača	Masterpact MTZ2 16 HA
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	36 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 66 kA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	145 kA vršno 220...690 V AC pri 50/60 Hz
Kategorija upotrebe	AC-23A AC-3
Prekidna moć	66 kA Icu pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ics] servisna prekidna moć	66 kA pri 220...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Performance level	HA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	439 mm
Širina	556 mm
Dubina	403 mm

Okruženje

Masa proizvoda	120 kg
Standardi	EN/IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite	IP30
Stepen zaprijanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	47,666 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------