



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV848757 Rastavljač snage Masterpact MTZ2 12 HA 10 - 1250 A - 4P izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Ime rastavljača	Masterpact MTZ2 12 HA10
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
[ue] nazivni napon	1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[ie] nazivna struja	1250 A AC 50/60 Hz 1150 V
[ui] nazivni napon izolacije	1250 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	50 KA tokom 1 s u skladu sa EN/IEC 60947-3 50 kA tokom 3 s u skladu sa EN/IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	105 kA vršno 1150 V AC pri 50/60 Hz
Kategorija upotrebe	AC-23A AC-3
Performance level	HA10
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Mehanička trajnost	25000 ciklusa sa periodičnim preventivnim održavanjem u skladu sa EN/IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 500 ciklusa 1150 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	439 mm
Širina	556 mm
Dubina	403 mm

Okruženje

Masa proizvoda	120 kg
Standardi	EN/IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	IECEE CB Scheme
Ip stepen zaštite	IP30
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,2 cm
Package 1 Weight	1,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------