

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5CC005

strujni transformator tropi. DIN šina 50 5 za
kablove d. 21



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 1 pri 1,25 VA Klasa 3 pri 1,5 VA
[in] nazivna struja	50 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za kabl
Odnos strujnog transformatora	50/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	3 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Sistemom na klik Zavrtnjima
Nosači za montažu	Montažna ploča DIN šina
Širina	Spoljašnja strana: 44 mm
Visina	Spoljašnja strana: 65 mm
Dubina	Ram : 30 mm Ukupno : 37 mm
Prečnik	21 mm
Masa proizvoda	0,19 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Spoljašnji prečnik kabla	21 mm
Pečaćenje	Sa

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	195,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,95 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.