

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# METSECT5CC015

tropikalizovani strujni transformator za DIN šinu  
150/5 za kablove d. 21



## Osnovne informacije

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | PowerLogic                                                 |
| Ime proizvoda                | CT                                                         |
| Tip proizvoda ili komponente | Strujni transformator                                      |
| Sekundarna struja            | 5 A                                                        |
| Klasa tačnosti               | Klasa 0.5 pri 3 VA<br>Klasa 1 pri 4 VA<br>Klasa 3 pri 5 VA |
| [in] nazivna struja          | 150 A                                                      |

## Dopunske informacije

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Tip strujnog transformatora                | Tropikalizacija za kabl        |
| Odnos strujnog transformatora              | 150/5                          |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 9 kA                           |
| Dinamička podnosiva struja                 | 2.5 lth                        |
| Maksimalni faktor sigurnosti               | 5                              |
| [ue] nazivni napon                         | < 720 V AC 50/60 Hz            |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 3 kV                           |
| Način montiranja                           | Zavrtnjima<br>Sistemom na klik |
| Nosači za montažu                          | DIN šina<br>Montažna ploča     |
| Širina                                     | Spoljašnja strana: 44 mm       |
| Visina                                     | Spoljašnja strana: 65 mm       |
| Dubina                                     | Ram : 30 mm<br>Ukupno : 37 mm  |
| Prečnik                                    | 21 mm                          |
| Masa proizvoda                             | 0,175 kg                       |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 3 kV                           |
| Električna klasa izolacije                 | Klasa B                        |
| Spoljašnji prečnik kabla                   | 21 mm                          |
| Pečaćenje                                  | Sa                             |

## Okruženje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                          | IEC 61869-2<br>VDE 0414 |
| Sertifikacija proizvoda            | CE[RETURN]EAC           |
| Ip stepen zaštite                  | IP20                    |
| Relativna vlažnost                 | 0...95 %                |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C             |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,5 cm  |
| Package 1 Width              | 5,5 cm  |
| Package 1 Length             | 8,4 cm  |
| Package 1 Weight             | 178,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 9,3 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |