

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5CYL2

cilindar Ø 10.5 mm - za strujni transformator TI



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Kratko ime uređaja	cilindar
Tip proizvoda ili komponente	Cilindar
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Prečnik	26,8 mm spoljašnji:

Dopunske informacije

Širina	45 mm
Iso navoj	M10
Spoljašnji prečnik kabla	27 mm
Materijal	Aluminijum

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]EAC
-------------------------	---------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	115 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,3 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	11,5 cm
Package 2 Weight	1,216 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,34 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.