

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## METSECT5DB300

strujni transformator tropikalizovani 3000 5  
dvostruki izlaz za sabirnice 38x127



### Osnovne informacije

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | PowerLogic                               |
| Ime proizvoda                | CT                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Strujni transformator                    |
| Sekundarna struja            | 5 A                                      |
| Klasa tačnosti               | Klasa 0.5 pri 25 VA<br>Klasa 1 pri 30 VA |
| [in] nazivna struja          | 3000 A                                   |

### Dopunske informacije

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tip strujnog transformatora                | Tropikalizacija za sabirnice                 |
| Odnos strujnog transformatora              | 3000/5                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 60 kA                                        |
| Dinamička podnosiva struja                 | 2.5 lth                                      |
| Maksimalni faktor sigurnosti               | 5                                            |
| [ue] nazivni napon                         | < 720 V AC 50/60 Hz                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 3 kV                                         |
| Način montiranja                           | Izolovani zavrtanj za zaključavanje          |
| Nosači za montažu                          | Sabirnica                                    |
| Širina                                     | Iznutra: 38 mm<br>Spoljašnja strana: 99 mm   |
| Visina                                     | Iznutra: 127 mm<br>Spoljašnja strana: 160 mm |
| Dubina                                     | Ram : 40 mm<br>Ukupno : 78,4 mm              |
| Masa proizvoda                             | 1,282 kg                                     |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 3 kV                                         |
| Električna klasa izolacije                 | Klasa B                                      |
| Otvor za sabirnice                         | 127 x 38                                     |
| Pečaćenje                                  | Sa                                           |

### Okruženje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                          | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Sertifikacija proizvoda            | EAC[RETURN]CE           |
| Ip stepen zaštite                  | IP20                    |
| Relativna vlažnost                 | 0...95 %                |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...50 °C             |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 13,2 cm   |
| Package 1 Width              | 10,5 cm   |
| Package 1 Length             | 17,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 1,06 kg   |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 11,024 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |