


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## METSECT5DE200

strujni transformator tropikalizovani 2000 5  
dvostruki izlaz za sabirnice 54x102



### Osnovne informacije

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | PowerLogic                               |
| Ime proizvoda                | CT                                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Strujni transformator                    |
| Sekundarna struja            | 5 A                                      |
| Klasa tačnosti               | Klasa 0.5 pri 20 VA<br>Klasa 1 pri 25 VA |
| [in] nazivna struja          | 2000 A                                   |

### Dopunske informacije

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tip strujnog transformatora                | Tropikalizacija za sabirnice                 |
| Odnos strujnog transformatora              | 2000/5                                       |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 60 kA                                        |
| Dinamička podnosiva struja                 | 2.5 lth                                      |
| Maksimalni faktor sigurnosti               | 5                                            |
| [ue] nazivni napon                         | < 720 V AC 50/60 Hz                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 3 kV                                         |
| Način montiranja                           | Izolovani zavrtanj za zaključavanje          |
| Nosači za montažu                          | Sabirnica                                    |
| Širina                                     | Iznutra: 55 mm<br>Spoljašnja strana: 135 mm  |
| Visina                                     | Spoljašnja strana: 129 mm<br>Iznutra: 103 mm |
| Dubina                                     | Ram : 50 mm<br>Ukupno : 85 mm                |
| Masa proizvoda                             | 0,792 kg                                     |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 3 kV                                         |
| Električna klasa izolacije                 | Klasa B                                      |
| Otvor za sabirnice                         | 102 x 54                                     |
| Pečaćenje                                  | Sa                                           |

### Okruženje

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Standardi                          | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Sertifikacija proizvoda            | CE                      |
| Ip stepen zaštite                  | IP20                    |
| Relativna vlažnost                 | 0...95 %                |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...50 °C             |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 9,8 cm   |
| Package 1 Width              | 13,6 cm  |
| Package 1 Length             | 17,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 832,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,807 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |