


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

METSECT5DH200

strujni transformator tropikalizovani 2000 5
dvostruki izlaz za sabirnice 38x102



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PowerLogic
Ime proizvoda	CT
Tip proizvoda ili komponente	Strujni transformator
Sekundarna struja	5 A
Klasa tačnosti	Klasa 0.5 pri 20 VA Klasa 1 pri 25 VA
[in] nazivna struja	2000 A

Dopunske informacije

Tip strujnog transformatora	Tropikalizacija za sabirnice
Odnos strujnog transformatora	2000/5
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	60 kA
Dinamička podnosiva struja	2.5 lth
Maksimalni faktor sigurnosti	5
[ue] nazivni napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	3 kV
Način montiranja	Izolovani zavrtanj za zaključavanje
Nosači za montažu	Sabirnica
Širina	Spoljašnja strana: 98 mm Iznutra: 40 mm
Visina	Spoljašnja strana: 129 mm Iznutra: 103 mm
Dubina	Ram : 40 mm Ukupno : 75 mm
Masa proizvoda	0,656 kg
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	3 kV
Električna klasa izolacije	Klasa B
Otvor za sabirnice	102 x 38
Pečaćenje	Sa

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija proizvoda	CE
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,6 cm
Package 1 Width	10,3 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	652,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,311 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.