

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## MGU3.206.12L

Unica Top/Class - taster - 10 A 250 VAC - 2 m  
- grafit



### Osnovne informacije

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Range of product             | Unica                   |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class |
| Tip proizvoda ili komponente | Taster                  |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam               |
| Vrsta tehnologije            | Elektromehanička        |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni      |
| Broj prekidača               | 1                       |
| Primena uređaja              | Kontrola svetlosti      |
| Nijansa boje                 | Grafit                  |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 10 A                                                                                   |
| [ue] nazivni napon                    | 250 V                                                                                  |
| Tip mreže                             | AC                                                                                     |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                               |
| Električna trajnost                   | 40000 ciklusa, cos phi = 0,6                                                           |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                     |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                 |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                                          |
| Uslovi upotrebe                       | Kontrola impulsnog releja                                                              |
| Udaljenost otvaranja                  | > 3 mm                                                                                 |
| Izvršni organ                         | Taster                                                                                 |
| Broj modula                           | 2 modula                                                                               |
| Povezivanje - priključci              | Priključci bez zavrtnjeva                                                              |
| Poprečni presek kabla                 | 0...2,5 Mm <sup>2</sup> kruti kabl<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni kabl         |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca |
| Označavanje                           | Simbol svetla                                                                          |
| Način pričvršćivanja                  | Utično                                                                                 |
| Širina                                | 45 mm                                                                                  |
| Visina                                | 45 mm                                                                                  |
| Dubina                                | 34 mm                                                                                  |
| Dubina za ugradnju                    | 22 mm                                                                                  |
| Masa proizvoda                        | 0,0203 kg                                                                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja    | 25...35 °C                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje   | 0...50 °C                                                                              |
| Standardi                             | EMC direktiva<br>LV direktiva<br>EN 60669-1                                            |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Alkohol<br>UV otpornost<br>Izbeljivač<br>Tečni sapun<br>Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Ulje<br>Benzin |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 4,4 cm  |
| Package 1 Width              | 6,7 cm  |
| Package 1 Length             | 6,8 cm  |
| Package 1 Weight             | 28,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 4,4 cm  |
| Package 2 Width              | 13,6 cm |
| Package 2 Length             | 33,5 cm |
| Package 2 Weight             | 280,0 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                       |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|