

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.261.12

Unica Top/Class - jednopolni prekidač - 16 AX
250 VAC - 2 m - grafit



Osnovne informacije

Range of product	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj prekidača	1
Primena uređaja	Kontrola svetlosti
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Nazivna struja	16 AX
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna trajnost	5000 ciklusa
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 Mm ² kruti kabl 0...4 mm ² fleksibilni kabl
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina	33 mm
Dubina za ugradnju	21 mm
Masa proizvoda	0,0226 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Standardi	LV direktiva EMC direktiva EN 60669-1

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Aceton Ulje Izbeljivač UV otpornost Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	6,7 cm
Package 1 Weight	25,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,6 cm
Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,2 cm
Package 2 Weight	318,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,591 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------