

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU4.002.18

Unica Colors - cover frame - 1 gang - white/
white



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Montaža
Tip proizvoda ili komponente	Dekoratívni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica Colors
Broj grupa	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje dekorativnog rama	Bela
Boja međurama	Bela

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC: dekorativni ram
Standardi	EN 60669-1
Visina	80 mm
Širina	85 mm
Dubina	14 mm
Masa proizvoda	0,012 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Ulje UV otpornost Izbeljivač Aceton Alkohol Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	14,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	12,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	338,000 g

Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,653 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------