

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU9.865.12

Unica Top/Class - slepi modul - 1 m - grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Slepi poklopac
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Broj modula	1 modul
Prezentacija uređaja	Poklopac
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Materijal	ASA + PC
Standardi	EN 60669-1
Dubina	14 mm
Širina	45 mm
Visina	22,4 mm
Masa proizvoda	0,01 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP40
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Aceton Benzin UV otpornost Ulje Alkohol Izbeljivač

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	2,3 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	4 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	146 g
Unit Type of Package 3	S02

Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,471 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------