Tehničke karakteristike proizvoda
Karakteristike

MIP30106T
prednja maska - dimovana - 1 x 6 modula - Mini Pragma ugradna

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Resi9 Resi9 MP

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	6
Ukupan broj 18 mm modula	6
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	186 mm spoljašnja strana:
Visina	252 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 17 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25…60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	18,6 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	190,0 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	384
Package 2 Height	120,0 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda.
Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu.
Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	119,52 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months