

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP30118

prednja maska bela - puna - 1 x 18 modula -
Mini Pragma ugradna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Resi9
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Puna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Resi9 Resi9 MP

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Puni
Broj horizontalnih redova	1
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	18
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Širina	Spoljašnja strana: 402 mm
Visina	Spoljašnja strana: 252 mm
Dubina	Zid : 13 mm Spoljašnja strana : 19 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	40,2 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	370 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm

Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	52 cm
Package 2 Weight	7,56 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	72,48 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------