

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR34203

Mureva Styl - svetleći prekidač - polje za oznaku - sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC (polikarbonat) ABS (akrilonitril-butadien-stiren) PP (polipropilen)
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan
Visina	70 mm
Širina	70 mm
Dubina	14 mm

Okruženje

Oznake kvaliteta	NF EAC AENOR CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	11,3 cm
Package 1 Weight	18 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	17 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	279 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	2,453 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da