


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR35106

Mureva Styl - kutija sa poklopcem za Unica uređaje - siva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac kutije
Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica adapter za fiksiranje
Nijansa boje	Siva (RAL 7016)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Tip poklopca	Poklopac
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC (polikarbonat) PP (polipropilen)
Dužina	71 mm
Visina	29 mm
Širina	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK06
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	35 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	15,8 cm
Package 2 Length	39,2 cm
Package 2 Weight	441 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	3,433 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda