

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39108

Mureva Styl - noseći ram - jednostruki - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Kompatibilnost grupe proizvoda	Mureva Styl
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	PC
Dužina	84 mm
Visina	44 mm
Širina	84 mm
Projektovana dubina	19 mm
Chemical and detergent products resistance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Oznake kvaliteta	NF AENOR
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Samogasivo 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	66,000 g

Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,808 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	30,508 kg

Održivost ponude

Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da