

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MVS21415

ETA 5S - zaštitna jedinica za EasyPact MVS
izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyPact MVS
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna jedinica
Primena prekidača	Standardno Industrijski
Broj polova	3P 4P
Opis zaštićenih polova	3d 4d 3d + N/2
Pozicija nultog provodnika	Levo
Tip mreže	AC
Ime zaštitne jedinice	ETA5S
Tehnologija zaštitne jedinice	Zasnovano na mikroprocesoru
Veličina zaštitne jedinice	800...4000 A

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Način montiranja	Izvlačivo
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Zaštita nultog provodnika	Bez zaštite (3d) 0.5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d)
Funkcija zaštitne jedinice	LSI
Tip zaštite	Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Trenutna zaštita od kratkog spoja Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
Indikacija greške	Zemljospoj Kratki spoj Preopterećenje Interna greška
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja Ir	Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja	0.4...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite	Podesivo 9 podešavanja
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite	0,5...24 sekundi (6 x Ir) 0...- 20 %
Termička memorija	20 minuta pre i nakon okidanja
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd	Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem	1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	Podesivo, 5 podešavanja
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	100...400 milisekundi

Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii	Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje praga prorade zaštite od kratkog spoja	2...15 x I _n +/- 10 % OFF
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Tip displeja	Digitalni displej
Tip merenja	Trenutna struja (I1, I2, I3, I _n), opseg: 0.2...1.2 I _n +/- 1,5 % Maksimalna struja (I1, I2, I3, I _n), opseg: 0.2...1.2 I _n +/- 1,5 %
Visina	200 mm
Širina	55 mm
Dubina	75 mm
Masa proizvoda	0,213 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	3,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------