



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MVS22208

ADAPT EP MVS 1600A HA 3P fiksni rastavljač snage

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyPact MVS
Grupa proizvoda	EasyPact
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Kod prekidne moći	HA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Kategorija upotrebe	AC-23A

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	Ploča
Pozicija priključka	Vertikalno Horizontalno
Položaj priključaka	Zadnja strana
[ie] nazivna struja	AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 690 V
Nazivni ciklus	Neprekidno
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	65 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5...70 °C 36 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3 pri -5...70 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja	143 kA AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Mehanička trajnost	20000 Ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3 10000 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm bez proširivača
Visina	352 mm
Širina	422 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	40 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CCS[RETURN]IEC[RETURN]GOST
Ip stepen zaštite	IP40
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C bez kontrolne jedinice

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	3,0 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	2338

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------