




Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MVS22312

IN EP MVS 1600A H 3P šasija prekidača



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Grupa proizvoda | EasyPact MVS |
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Tip proizvoda ili komponente | Šasija |
| Primena uređaja | Montaža |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easypact EasyPact MVS prekidač |
| Ime prekidača | MVS16H |
| Broj polova | 3P |
| Kod prekidne moći | H |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|------------------|
| Način montiranja | Izvlačivo |
| [in] nazivna struja | 1600 A pri 40 °C |
| Masa proizvoda | 39,284 kg |
| Visina | 440 mm |
| Širina | 400 mm |
| Dubina | 445 mm |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 44,0 cm |
| Package 1 Width | 40,0 cm |
| Package 1 Length | 44,5 cm |
| Package 1 Weight | 54,784 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC | Da |