


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MVS22354

IN EP MVS 2500A HA 4P šasija prekidača snage



Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Grupa proizvoda | EasyPact MVS |
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Tip proizvoda ili komponente | Šasija |
| Primena uređaja | Montaža |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easypact EasyPact MVS rastavljač |
| Ime rastavljača | MVS25HA |
| Broj polova | 4P |
| Kod prekidne moći | HA |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|------------------|
| Način montiranja | Izvlačivo |
| [in] nazivna struja | 2500 A pri 40 °C |
| Masa proizvoda | 51,032 kg |
| Visina | 440 mm |
| Širina | 400 mm |
| Dubina | 560 mm |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 44,0 cm |
| Package 1 Width | 40,0 cm |
| Package 1 Length | 56,0 cm |
| Package 1 Weight | 66,532 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | У складу са изузецима |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC | Da |