



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MVS22473

Prekidač, EasyPact MVS16H, 1600 A, 4P,
fiksni, prednji priključci

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | EasyPact MVS |
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Broj polova | 4P |
| Pozicija nultog provodnika | Levo |
| Opis zaštićenih polova | 4P 4d |
| Tip mreže | AC |
| Kod prekidne moći | H |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija B |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | Ploča |
| Položaj priključaka | Prednja strana |
| [in] nazivna struja | 1600 A pri 40 °C |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| [lcm] nazivna kratkospojna moć uključanja | 105 KA (lcm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 105 kA (lcm) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Prekidna moć | 65 KA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [lcs] servisna prekidna moć | 50 KA (lcs) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA (lcs) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Ct veličina prekidača | 1600 A |
| Mehanička trajnost | 20000 Ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2 10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2 |
| Električna trajnost | Kategorija B: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 Kategorija B: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 |
| Povezivanje | 115 mm bez proširivača |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| [lcw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 50 KA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Zaštita nultog provodnika | Bez zaštite (3d) 0.5 x Ir (3d + N/2) 1 x Ir (4d) |
| Maksimalno vreme prekidanja | 25 milisekundi |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja | 70 milisekundi |
| Visina | 352 mm |
| Širina | 537 mm |

| | |
|----------------|--------|
| Dubina | 297 mm |
| Masa proizvoda | 54 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---|
| Standardi | IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | EAC[RETURN]IECEE CB Scheme |
| Ip stepen zaštite | IP30 |
| Stepen zaprljanosti | 4 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C bez kontrolne jedinice -25...85 °C sa kontrolnom jedinicom |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 35,2 cm |
| Package 1 Width | 53,7 cm |
| Package 1 Length | 29,7 cm |
| Package 1 Weight | 50,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Bez PVC-a | Da |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 2479 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|