



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MVS25H3MW6LF EP MVS CB 2500A 65kA 3P MF ET6 fiksni prekidač sa ručnim komandama

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyPact
Ime proizvoda	MVS25H
Kratko ime uređaja	MVS25H
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3P 3d
[in] nazivna struja	2500 A pri 40 °C
Tip mreže	AC
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Kod prekidne moći	H
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija B
Ime zaštitne jedinice	ET6G
Tehnologija zaštitne jedinice	Elektronska
Veličina zaštitne jedinice	2500 A

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručno upravljano
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Ploča Šina
Položaj priključaka	Prednja strana
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-2
Ct veličina prekidača	1000 A
Prekidna moć	65 KA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] servisna prekidna moć	65 KA (Ics) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA (Ics) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost	20000 Ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2 10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2
Električna trajnost	Kategorija B: 6000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 Kategorija B: 4000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2
Povezivanje	115 mm bez proširivača
Indikator pozicije kontakta	Da
[Icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	143 KA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 105 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	65 KA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Funkcija zaštitne jedinice	LSIG

Tip zaštite	Zemljospoj Zaštita od preopterećenja (dugotrajno) Kratkotrajna zaštita od kratkog spoja Trenutna zaštita od kratkog spoja
Indikacija greške	Kratak spoj Interna greška Preopterećenje Zemljospoj
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir	Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja	0.4...1 x In
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite	Podesivo 9 podešavanja
[tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite	0,5...24 sekundi pri 6 x Ir
Podešavanje kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja tip isd	Podesivo, 9 podešavanja
[isd] podešavanje praga zaštite od kratkog spoja sa kašnjenjem	1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	Podesivo, 5 podešavanja
[tsd] podešavanja kašnjenja prorade zaštite od kratkog spoja	100...400 milisekundi
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii	Podesivo 9 podešavanja
Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja	OFF 2...15 x In
Tip podešavanja praga zemljospojne zaštite	Podesivo, 9 podešavanja
Podešavanje kašnjenja zemljospoja tip -tg	Podesivo, 5 podešavanja
[tg] podešavanje kašnjenja prorade zemljospojne zaštite	100...400 milisekundi
[ig] podešavanje praga zemljospojne zaštite	0.2...1 x In
Zona selektivne blokade zsi	Sa
Opseg struje strujnog senzora	400/2000 A
Maksimalno vreme prekidanja	25 milisekundi
Maksimalno odzivno vreme zatvaranja	70 milisekundi
Visina	439 mm
Širina	441 mm
Dubina	395 mm
Masa proizvoda	70 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	GOST[RETURN]CCC[RETURN]IEC[RETURN]CCS
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite	IP40
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C bez kontrolne jedinice -25...85 °C sa kontrolnom jedinicom

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,9 cm
Package 1 Width	44,1 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	90,0 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
EU RoHS direktiva	Pod istragom
Povraćaj	No