



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 izlazna rešetka: prednji deo 1 metalni okvir: prekrivajući plastični element 1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir 1 zaptivka: između oboda rešetke i ormara

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	126.5 x 126.5 mm
Visina	150 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	31 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP54

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	262 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	26,5 cm
Package 2 Width	31 cm
Package 2 Length	49 cm
Package 2 Weight	6,55 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	525
Package 3 Height	108 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	150,55 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------