



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) EMC ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys EMC sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 izlazna rešetka: prednji deo 1 metalni okvir: prekrivajući plastični element 1 metalna rešetka: pričvršćeno na okvir 1 zaptivka: između oboda rešetke i ormara

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Visina	250 mm spoljašnja:
Širina	250 mm spoljašnja:
Dubina	36 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP54

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	746,0 g
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	108,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	162,2 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------