

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSY2SP204 Spacial SF bočne stranice - spoljašnje fiksiranje - 2000x400 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente	Bočni panel
Application	Više namena
For enclosure nominal dimensions	-
Lokacija za montiranje	Strane ormana
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF
Sastav uređaja	Elementi za montažu 2 bočni panel
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa zavrtanjima bez matice - tip zavrtnja neodvojivi - sa spoljašnje strane ormana lokacija
Visina	2000 mm nazivno:
Širina	400 mm nazivno:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	209,0 cm
Package 1 Weight	21,39 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	78,0 cm
Package 2 Width	210,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	678,29 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------