

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NSYCAG108LP

crna izlazna rešetka prečnik izreza 108mm  
spolj. dim 124x124mm IP20



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV)
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja	1 spoljašnji deo: prednji deo

### Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Crna
Prečnik	108 mm
Visina	124 mm spoljašnja:
Širina	124 mm spoljašnja:
Dubina	11 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,03 cm
Package 1 Width	13,72 cm
Package 1 Length	13,21 cm
Package 1 Weight	0,09 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,944 kg
Unit Type of Package 3	PAM
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	54 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	78,88 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------