

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCAG125LPC

zamenska rešetka RAL7032 125x125 spolj.
dim 170x150mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	Zamenska boja za rešetku
Način pričvršćivanja	Kačenjem Sa zavrtnjima bez matice
Sastav uređaja	1 spoljašnji deo: prednji deo

Dopunske informacije

Materijal	Brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Spoljašnji deo: siva (RAL 7032)
Dimenzije izreza	125 x 125 mm
Visina	170 mm spoljašnja:
Širina	150 mm spoljašnja:
Dubina	15 mm spoljašnja:

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.