

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAG35LP

rešetka za provetranje prečnik izreza 35mm
IP44



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa (Thalassa PLM)
Tip proizvoda ili komponente	Plastična rebra za ventilaciju
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Kačenjem
Sastav uređaja	2 plastična rebra za ventilaciju

Dopunske informacije

Materijal	Poliamid 6
Boja	Bela
Dimenzije izreza	35 mm
Visina	15 mm
Širina	150 mm
Ip stepen zaštite	IP44 instalacija u Thalassa orman) IP30

Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	11 cm
Package 1 Weight	11 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	500
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------