

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCCOTH30VID

Climasys CC - elektronski termostatski uređaj 9...30V -
opseg -40...80°C



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CC
Tip proizvoda ili komponente	Elektronski termostatski uređaj
Opseg podešavanja temperature	-40...80 °C
Tip displeja	OLED ekran
Prikazana informacija	Temperatura u °F Temperatura u °C

Dopunske informacije

Naponski ulaz	9...30 V AC/DC
Tip senzora	Opcioni NTC spoljašnji senzor
Maksimalna moć preklapanja	4 A 30 V AC/DC
Električna veza	10 priključaka, kapacitet stezaljke: 2.5 mm ²
Način montiranja	Zavrtnjima Stezaljkom
Visina	85 mm spoljašnja:
Širina	56 mm spoljašnja:
Dubina	44 mm spoljašnja:
Lokacija za montiranje	Na montažnoj ploči Poprečne šine 35 mm DIN šina Spacial nosač
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...80 °C
Histeretizis	2 K programa
Broj izlaza	2 funkcija ventilacije/grejanja
Materijal	PC
Boja	Svetlosiva
Otpornost na plamen	Samogasivo u skladu sa UL94 (materijal V0)
Sertifikacija proizvoda	UR

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	138 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	40 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	12,608 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------